


**Garant**
**SNMG 190616, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 190616 HB7010-1 Rază la colț: 1,6 mm  
 Categorie: HB7010-1  
 Sfărâmător de așchii: SG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SG
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire