

**Garant****SNMM 190624, Categorie: HB7010-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMM 190624 HB7010-1 Rază la colț: 2,4 mm

Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 12 mmAvans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

## Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Sfărâmător de așchii	SR
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	2,4 mm
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 12 mm
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire