

**Garant****VNMG 160404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Avans $f$	0,08 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmatător de aşchii	SS
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire