

**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SS
Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire