

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmtor de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmtor de aşchii	SS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Categorie	HB7010-1
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire