

Garant**WNMG 060404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de aşchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Numărul de schimbări / tăşuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire