

**Garant****WNMG 060408, Categorie: HB7010-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Clasa articolului	21G

## Descriere

WN.G 060408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min

## Descriere tehnică

Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire