

Garant
WNMG 080412, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de aşchii	SG
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire