

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Sfârâmător de aşchii	SM
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire