

**Garant****CC.T 120404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 HB7010-1
GTIN	4045197780492
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire