

Garant**CC.T 120408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire