

**Garant**
**DC.T 070204, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Clasa articolului	21G

### Descriere

DC.T 070204 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SS

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire