

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmator de așchii	SM
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire