

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	SM

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire