

Garant**SCMT 09T304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire