

Garant**TCMT 110204, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110204 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire