

Garant
TC.T 110202, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110202 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,2 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire