

Garant
TC.T 110204, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110204 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire