

Garant**VBMT 110302, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SS
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110302

Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire