

Garant
VBMT 160408, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire