

Garant**VC.T 110302, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261364 HB7010-1
GTIN	4045197780829
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 110302 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	SS

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire