

**Garant****Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w:  
10/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	120 mm
Adâncime de rețezare $t_{\max}$	6 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Lățimea funcțională $L_4$	10 mm
Lungime cap $L_1$	26 mm
Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lățimea cozii b	10 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 4	279815 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500