



Ghete sudor, negru CARL HI, S3, Mărimea încălțărilor UE: 42



Date comandă

Numărul de comandă	092255 42
GTIN	4030839210451
Clasa articolului	09P

Descriere

Execuție:

Ghete pentru sudori cu calitate termice excelente. Rezistență la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.

- **Material de suprafață din piele robustă de vită.**
- **Căptușeală din piele.**
- **Limbă închisă.**
- **Branțuri pe toată suprafața tălpii Basic grey.**
- **Talpă interioară Softvlies antistatică.**
- **Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanțe SAFETY-GRIP.**
- **Protecție PU pentru vârf.**
- **Cusături rezistente la temperaturi înalte.**
- **Închidere rapidă pentru încălțare confortabilă.**
- **Manșetă de protecție împotriva scânteilor, căptușită.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.

Clasa de protecție: S3

Material bombeu de protecție: Oțel

Protecție contra străpungerii: Oțel

Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200 °C
Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Descriere tehnică

Material căptușeală interioară	Piele
Clasa de protecție	S3
Standard	Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Material de suprafață	Piele de vită
Mărimea încălțărilor UE	42
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii)	Peste 200 °C
Protecție contra străpungerii	Oțel
Material bombeu de protecție	Oțel
Culoarea	negru
Material talpă	Cauciuc / PU
Serie	CARL
Sex	Bărbați
Tip produs	Cizme de protecție