



Ghete sudor, negru CARL HI, S3, Mărimea încălțărilor UE: 45



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 092255 45 |
| GTIN | 4030839210482 |
| Clasa articolului | 09P |

Descriere

Execuție:

Ghete pentru sudori cu calitate termice excelente. Rezistență la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.

- **Material de suprafață din piele robustă de vită.**
- **Căptușeală din piele.**
- **Limbă închisă.**
- **Branțuri pe toată suprafața tălpii Basic grey.**
- **Talpă interioară Softvlies antistatică.**
- **Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanțe SAFETY-GRIP.**
- **Protecție PU pentru vârf.**
- **Cusături rezistente la temperaturi înalte.**
- **Închidere rapidă pentru încălțare confortabilă.**
- **Manșetă de protecție împotriva scânteilor, căptușită.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.

Clasa de protecție: S3

Material bombeu de protecție: Oțel

Protecție contra străpungerii: Oțel

Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200 °C
Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Standard | Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191 |
| Material de suprafață | Piele de vită |
| Culoarea | negru |
| Material căptușeală interioară | Piele |
| Material bombeu de protecție | Oțel |
| Protecție contra străpungerii | Oțel |
| Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C |
| Clasa de protecție | S3 |
| Material talpă | Cauciuc / PU |
| Mărimea încălțărilor UE | 45 |
| Serie | CARL |
| Sex | Bărbați |
| Tip produs | Cizme de protecție |