



STEITZ SECURA

Ghete pentru sudori, antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 42



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 092811 42 |
| GTIN | 4044348460443 |
| Clasa articolului | 09C |

Descriere

Execuție:

Ghete pentru turnători și sudori VX 7380 Perbunan pentru condiții extreme. Sistem de jgheaburi pentru scurgerea lichidelor fierbinți.

- **Limbă acoperită.**
- **Pingea Perbunan VX ESD, antracit.**
- **Amortizarea călcâielor SECURA VARIO®.**
- **Talpă din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**
- **Protecție împotriva descărcării electrostatice (ESD).**

Standard:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Notă:

Varianta lată XB la Cod 092812.

Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 38 – 48.

Notă text publicitar:

Pantofii de protecție de la Steitz Secura dispun de un sistem cu lățimi multiple.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Clasa de protecție: S2

Material bombeu de protecție: Aluminiu

Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200 °C °C

Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| rezistent la tăieturi | da |
| Material de suprafață | Piele fină |
| Mărimea încălțărilor UE | 42 |
| Material talpă | Perbunan VX |
| Material căptușeală interioară | Piele naturală |
| Standard | Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191 |
| Calități antiderapante | da |
| Clasa de protecție | S2 |
| Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C °C |
| Culoarea | negru |
| Material bombeu de protecție | Aluminiu |
| Serie | VX 7000 |
| Caracteristici | Amortizare Vario® |
| Sex | Bărbați |
| Izolație electrică | EGB/ESD |
| Tip produs | Cizme de protecție |