

**Șurub cu cap inelar SEB, Ø Filet: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	086467 M10
GTIN	2050001857507
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Capacitate portantă WLL SF 5:1: 0,5 t

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 0,7 t

Lungimea filetului: 17 mm

Distanță de găurire x: 20 mm

Ø interior al inelului A: 30 mm

Ø exterior al inelului B: 34 mm

Descriere tehnică

Ø interior al inelului A	30 mm
Execuție	rotativ
Ø guler suprafață C	60 mm

Dimensiune D	57 mm
Capacitate portantă	0,6 t
Ø exterior al inelului B	34 mm
Distanță de găurire x	20 mm
Deschidere hexagon interior S	6 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	0,5 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,7 t
Lungimea filetului	17 mm
Tip produs	Șurub cu cap inelar