

**Șurub cu cap inelar SEB, Ø Filet: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	086467 M12
GTIN	2050001858153
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Capacitate portantă WLL SF 5:1: 0,8 t

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 0,9 t

Lungimea filetului: 21 mm

Distanță de găurire x: 20 mm

Ø interior al inelului A: 30 mm

Ø exterior al inelului B: 34 mm

Descriere tehnică

Ø interior al inelului A	30 mm
Dimensiune D	57 mm
Execuție	rotativ

Ø exterior al inelului B	34 mm
Capacitate portantă	1 t
Ø guler suprafață C	60 mm
Distanță de găurire x	20 mm
Deschidere hexagon interior S	6 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	0,8 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,9 t
Lungimea filetului	21 mm
Tip produs	Șurub cu cap inelar