

**Șurub cu cap inelar SEB, Ø Filet: M24****Date comandă**

Numărul de comandă	086467 M24
GTIN	2050001857897
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Capacitate portantă WLL SF 5:1: 3,2 t

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 3,8 t

Lungimea filetului: 36 mm

Distanță de găurire x: 35 mm

Ø interior al inelului A: 38 mm

Ø exterior al inelului B: 45 mm

Descriere tehnică

Ø exterior al inelului B	45 mm
Capacitate portantă	4 t
Execuție	rotativ

Ø guler suprafață C	88 mm
Dimensiune D	80 mm
Ø interior al inelului A	38 mm
Distanță de găurire x	35 mm
Deschidere hexagon interior S	14 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	3,8 t
Capacitate portantă WLL SF 5:1	3,2 t
Lungimea filetului	36 mm
Tip produs	Șurub cu cap inelar