

**Șurub cu cap inelar SEB, Ø Filet: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	086467 M30
GTIN	2050001858412
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Capacitate portantă WLL SF 5:1: 5,5 t

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 6,3 t

Lungimea filetului: 45 mm

Distanță de găurire x: 50 mm

Ø interior al inelului A: 58 mm

Ø exterior al inelului B: 70 mm

Descriere tehnică

Ø guler suprafață C	115 mm
Execuție	rotativ
Dimensiune D	106 mm

Ø exterior al inelului B	70 mm
Capacitate portantă	6,3 t
Ø interior al inelului A	58 mm
Distanță de găurire x	50 mm
Deschidere hexagon interior S	14 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	5,5 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	6,3 t
Lungimea filetului	45 mm
Tip produs	Șurub cu cap inelar