



Inel de legătură sudabil, Capacitate portantă WLL SF 4:1: 1,12t



Date comandă

Numărul de comandă	086484 1,12
GTIN	2050001858283
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Inel de legătură sudabil, cu inel sudabil, rabatabil la 180°, lac de culoare roșie, **factor de siguranță 4.**

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	1,12 t
Lățime verigă B	40 mm
Ø bolț D	13 mm
Dimensiune F	41 mm
Lungime L	37 mm
Dimensiune C	31 mm
Dimensiune E	72 mm

Execuție	sudabil
Tip produs	Inel de legătură