

**Disc de șlefuire cu scai din material textil (CER), Ø 115 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	567510 60
GTIN	4018875292068
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) și are autoaderență pe **discuri de șlefuire cu scai** de ex. Cod **567760**. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Discuri abrazive cu scai XK870K cu țesătură robustă din **poliester**. **Granulația ceramică cu capacitate de autoascuțire** cu strat suplimentat abraziv activ (**TOP Size**) asigură o șlefuire agresivă și la rece.

Aplicație:

Pe **polizoare unghiulare** respectiv șlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru **40 m/s**.

Pentru prelucrarea tuturor oțelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi **oțelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul**.

Notă:

Bloc de șlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultați Cod 567857 Ref. 125 și Ref. 150. Discuri cu scai din material nețesut, consultați Cod 566902 – 566950. Sistem de șlefuit de dimensiuni mici Ø 50 mm și Ø 75 mm, consultați Cod 554005 și următoarele.

Descriere tehnică

Granulație	60
Ø discurilor	115 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de lustruire cu scai, M14 Ø exterior 115 mm	567762 115
Disc abraziv cu scai, M14 Ø exterior 115 mm	567760 115

