



Inel de legătură sudabil, Capacitate portantă WLL SF 4:1: 3,15t



Date comandă

Numărul de comandă	086484 3,15
GTIN	2050001857248
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Inel de legătură sudabil, cu inel sudabil, rabatabil la 180°, lac de culoare roșie, **factor de siguranță 4.**

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	3,15 t
Ø bolț D	17 mm
Lățime verigă B	45 mm
Dimensiune F	49 mm
Lungime L	44 mm
Dimensiune C	37 mm
Dimensiune E	86 mm

Execuție	sudabil
Tip produs	Inel de legătură