



## Clichet reversibil, 1/4 inch îndoit la 15°



### Date comandă

Numărul de comandă	632065
GTIN	4000896195718
Clasa articolului	630

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Clichet robust din oțel, scurt și subțire. Recomandat în special pentru folosirea în spații înguste.

Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 20

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	89 mm
Număr de dinți	20
Unghi de lucru	18 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Cu cap articulație	nu

Cu cap pivotant	nu
Cu funcție ciocan	nu
Cu QuickRelease	nu
Cap clichet detașabil de mâner	nu
mâner rotativ	nu
Tip produs	Clichet

---

## Accesorii

	863S/7
	863P/7N
	863P/6