

**Clichet reversibil, 3/8 inch, Tip:****Date comandă**

Numărul de comandă	635060
GTIN	4000896042203
Clasa articolului	630

**Descriere****Execuție:**

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Standard:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru :**

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Lungimea totală: 200 mm

Număr de dinți: 30

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	200 mm
Număr de dinți	30