



Cheie șoc inelară, asigurată, Deschiderea cheii: 32 mm



Date comandă

Numărul de comandă	619050 32
GTIN	3662424013706
Clasa articolului	63V

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cu corp profilat scurt, puternic și capete de lovire întărite. Sistemul patentat de închidere ține cheia pe piuliță. Astfel, cheia nu trebuie ținută în timpul lovirii, lucru care minimizează pericolul de rănire și asigură o siguranță maximă. Pârghie de deblocare inovatoare și ușor de utilizat. Gaură de prindere pentru lucrări la înălțime.

Material:

Oțel rezistent la impact, fosfatat negru.

Lungime cheie L: 195 mm

Ø inelului D: 51 mm

Înălțimea capătului inelar h: 21,5 mm

Descriere tehnică

Înălțimea capătului inelar h	21,5 mm
Ø inelului D	51 mm
Deschiderea cheii	32 mm
Lungime cheie L	195 mm
Greutate	649 g
Tip produs	Cheie reglabilă