

Garant**Filiere Hexagon, M: M22****Date comandă**

Numărul de comandă	140920 M22
GTIN	4062406189396
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Hexagon exterior pentru dimensiuni normate ale cheii. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Notă:

Pentru recondiționarea ulterioară a filetelor deteriorate sau pentru filetarea în pozițiile greu accesibile.

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 2,5 mm

Deschiderea cheii: 50 mm

Înălțime: 22 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	50 mm
Pasul filetelui	2,5 mm
Înălțime	22 mm
Dimensiunea filetelui	M22
Direcție de tăiere	pe dreapta

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		