

**Bucșă intermediară crestată, Ø cozii d1 / Ø prinderii d2: 25/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319428 25/10
GTIN	4045197781796
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275 – 319405).

Model crestă – orientarea sculei este posibilă cu șurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

Aplicație:

Pentru reducerea Ø pentru scule cu coadă cilindrică.

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	25 mm
Ø de strângere d ₂	10 mm
l ₁	60 mm
Ø d ₄	30 mm
l ₂	10 mm
Tip produs	Adaptor de reducție