

**Bucșă intermediară crestată, Ø cozii d1 / Ø prinderii d2: 50/14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319428 50/14
GTIN	4045197782137
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275 – 319405).

Model crestă – orientarea sculei este posibilă cu șurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

Aplicație:

Pentru reducerea Ø pentru scule cu coadă cilindrică.

Descriere tehnică

l_1	90 mm
$\varnothing d_4$	55 mm
\varnothing de strângere d_2	14 mm
l_2	10 mm
\varnothing cozii d_1	50 mm
Tip produs	Adaptor de reducere