

**Bucșă intermediară crestată, Ø cozii d1 / Ø prinderii d2: 50/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319428 50/20
GTIN	4045197782168
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275 – 319405).

Model crestă – orientarea sculei este posibilă cu șurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

**Aplicație:**

Pentru reducerea Ø pentru scule cu coadă cilindrică.

**Descriere tehnică**

$l_1$	90 mm
$l_2$	10 mm
Ø de strângere $d_2$	20 mm
Ø $d_4$	55 mm
Ø cozii $d_1$	50 mm
Tip produs	Adaptor de reducție