

**Pereche de mănuși de protecție pentru sudori ARGON, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094112 9
GTIN	4059904034624
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

**ARGON 3201.** Mănuși din piele brută de Nappa cu **deget mare rotund** și manșetă despicată.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	9
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	350 mm
Material de suport	Piele de Nappa

VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	FĂRĂ STRAT DE ACOPERIRE
Conținut	10
Material	Piele de Nappa
EN 388	2111X
EN 407	41324X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	WIG
Culoarea	alb
Standard	EN 407
Tip produs	Mănușă pentru sudură