

**Garant****Clemă de fixare multi-excentrică, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	370001 M10
GTIN	4045197782373
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- Șaibe hexagonale din alamă cu șurub excentric din oțel.
- Strângerea pieselor de orice formă.
- 6 parametri geometrici diferiți la suprafețele de prindere: 1. prismă cu 150° unghi de deschidere 2. striat pe lungime 3. treaptă netedă 4. striat 5. neted 6. strat de acoperire neted.
- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.

**Execuție text publicitar:**

- Prinderea pieselor de orice formă.
- 6 geometrii diferite la suprafețele de prindere.

**Aplicație:**

Recomandat pentru strângerea pieselor brute și a celor finisate.

**Notă:**

Este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

**Descriere tehnică**

Filet M	M10
---------	-----

Șaibă cu hexagon interior SW <sub>1</sub>	7 mm
Înălțimea șaibei H	10 mm
Lungimea filetului	9 mm
Deplasare excentrică S <sub>1</sub>	1,6 mm
Dimensiune A	12,7 mm
Șaibă hexagonală SW	25 mm
Forța de strângere	9 kN
Moment maxim de strângere	28 Nm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică