

Garant**Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Tip: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	081505 125
GTIN	4062406192662
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Lanternă de buzunar cu LED, durabilă și extrem de robustă, din aluminiu eloxat. **Tehnologie LED** cu **putere excepțională de iluminare**.

- **Con de lumină cu pierdere minimă de lumină.**
- **Eficiență energetică înaltă care asigură o durată de iluminare îndelungată.**
- **Inel luminos pentru ușurarea căutărilor în întuneric.**
- **Protejat contra stropirii, clasă de protecție IP54.**

Iluminat omogen datorită lentilelor de difuziune și întrerupător frontal cu apăsare, operabil cu o singură mână.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Notă:

Găsiți bateriile corespunzătoare la Cod 081551 și următoarele.

Descriere tehnică

Tip de baterii	Micro, AAA
Durata de iluminare	4 - 10 h
Număr de baterii incluse	3
Corpuri de iluminat	Modul LED
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø cap	29 mm

Zonă ATEX	nu există
Lungimea totală	125 mm
Flux luminos	100 - 250 lm
Greutate	119 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3