

uvex**Pereche de mănuși uvex phynomic pro, Mărimea mănușilor: 7**

Date comandă

Numărul de comandă	094295 7
GTIN	4048612045206
Clasa articolului	04W

Descriere

Execuție:

phynomic pro. Mănuși cu sensibilitate tactilă, rezistente la murdărie și care îndepărtează umezeala, cu strat de acoperire din nitril 3/4. Materialul suport este dintr-un amestec de poliamidă/elastan/bambus și asigură o senzație de plăcută la purtare și o absorbție foarte bună a umidității. Prindere bună în condiții uscate/umede.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Serie	uvex phynomic
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale

EN 388	2121X
Material de suport	Poliamidă, elastan, bambus
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	52 g
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale