

uvex**Pereche de mănuși uvex phynomic pro, Mărimea mănușilor: 11**

Date comandă

Numărul de comandă	094295 11
GTIN	4048612045244
Clasa articolului	04W

Descriere

Execuție:

phynomic pro. Mănuși cu sensibilitate tactilă, rezistente la murdărie și care îndepărtează umezeala, cu strat de acoperire din nitril 3/4. Materialul suport este dintr-un amestec de poliamidă/elastan/bambus și asigură o senzație de plăcută la purtare și o absorbție foarte bună a umidității. Prindere bună în condiții uscate/umede.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
Serie	uvex phynomic
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a

EN 388	2121X
Material de suport	Poliamidă, elastan, bambus
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	52 g
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale