

WELDAS®**Pereche de mănuși de protecție pentru sudori 10-2000, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094122 9
GTIN	8718564520224
Clasa articolului	06E

Descriere**Execuție:**

10-2000. Mănuși pentru sudori din **șpalt de vită** de înaltă calitate cu **tehnologie COMFOflex®** și cusătură KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Manșetă cu căptușeală din bumbac. Formă largă și **și izolație termică ridicată.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	350 mm

Material de suport	Șpalt de vită
Material	Șpalt de vită
EN 388:2003	4133
EN 388	3143X
EN 407	41334X
EN 12477	Tip A
Procedeu de sudură	MIG / MAG
Culoarea	galben
Tip produs	Mănușă pentru sudură

Accesorii

Protecție pentru mâini pentru sudori 44-3008LB	094135
--	--------