

**WELDAS®****Pereche de mănuși de protecție pentru sudori 10-2750, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094126 10
GTIN	8718564520958
Clasa articolului	06E

**Descriere****Execuție:**

**10-2750.** Mănuși comode pentru sudori **rezistente la ulei și apă din șpalt / piele netăbăcită de vită** cu **tehnologie COMFOflex®** și cusătură KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Cu deget drept. **Rezistente până la căldură de contact de 250°C.** Manșetă cu căptușeală din bumbac.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă

Lungime	360 mm
Material de suport	Piele șpăltuită de vită / piele brută
Material	Piele șpăltuită de vită / piele brută
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tip A/B
Procedeu de sudură	MIG / MAG
Culoarea	galben/alb
Tip produs	Mănușă pentru sudură

## Accesorii

Protecție pentru mâini pentru sudori 44-3008LB	094135
--	--------