

WELDAS®

Pereche de mănuși de protecție pentru sudori 10-2392, Mărimea mănușilor: 10**Date comandă**

Numărul de comandă	094124 10
GTIN	8718564520699
Clasa articolului	06E

Descriere**Execuție:**

102392. Mănuși pentru sudură din **șpalt de vită** cu **degetul mare drept și consolidat** pentru o utilizare mai bună în procesul de sudare MAG. Cu cusătură KEVLAR® cu 3 straturi și căptușeală din bumbac. Izolație termică ridicată.

Standard:

Din piele de vită cu degetul mare drept și întărit, pentru sudură MIG/MAG.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4

Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	340 mm
Material de suport	Șpalt de vită
Material	Șpalt de vită
EN 388:2003	3124
EN 388	3243X
EN 407	41324X
EN 12477	Tip A
Procedeu de sudură	MIG / MAG
Culoarea	maro
Tip produs	Mănușă pentru sudură

Accesorii

Protecție pentru mâini pentru sudori 44-3008LB	094135
--	--------