

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de știfturi elastice	259047 3
Set de arcuri	259044 5
Cod ISO Suport	PCBNR/L 1616H09
Portplăcuță	259031 27
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungimea totală L	100 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9