

WELDAS®

**Pereche de mănuși de protecție pentru sudori 10-1009, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094120 10
GTIN	8718564520156
Clasa articolului	06E

**Descriere****Execuție:**

**10-1009.** Mănuși ușoare pentru sudori, de înaltă calitate, SOFTouch™ din **piele netăbăcită de capră** cu **manșetă din șpalt de vită**.

Cu arătător fără cusătură pentru o ghidare mai bună a tijelor WIG și cusături KEVLAR® 3 ply.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă

Lungime	350 mm
Material de suport	Piele netăbăcită de capră/ piele șpăltuită de vită
Material	Piele brută de capră/ piele șpăltuită de vită
EN 388:2003	2111
EN 388:2016	2111
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	WIG
Culoarea	gri / galben
Tip produs	Mănușă pentru sudură

---

## Accesorii

Protecție pentru mâini pentru sudori 44-3008LB	094135
--	--------