

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungime cap L <sub>1</sub>	21 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungimea totală L	150 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță	259031 27
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2525M09
Mărime coadă	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de arcuri	259044 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3